




DUROCLEAR®







Le zingage design esthétique qui préserve pendant des décennies l'éclat naturel d'un zingage à chaud récemment réalisé.




GALVA  SWISS

TRAITEMENT DE SURFACE

Duroclear comparé à d'autres systèmes de protection contre la corrosion

-  protection des cavités
-  protection contre la corrosion à haute résistance
-  résistance aux UV et aux intempéries
-  palette de teintes RAL, NCS entre autres, laque poudre
-  palette de teintes micacées, métallisées, laque mouillée: mcs, DB, micacé nacré, entre autres
-  protection longue durée contre la corrosion, à rentabilité élevée



Les atouts de Duroclear

Domaine d'utilisation

A l'intérieur et à l'extérieur, profilés charpente en métal et en acier plus légers, zingage design, charpente en métal/façades. Objets qui doivent maintenir l'éclat du zingage à chaud pendant quelques mois (à une couche, intérieur), ou quelques années (à deux couches, extérieur)

Degré d'éclat

Eclat à long terme d'un zingage à chaud récemment réalisé (métallisé argent): selon la qualité de l'acier et la structure du profilé, du brillant efflorescent au gris mat



Le zingage design Duroclear préserve l'éclat naturel d'un zingage à chaud récemment réalisé pendant des décennies.

Le coût de Duroclear (à une couche)


Pour des balustrades en lattis rectilignes
CHF 24.- à 36.-/m. en série

Pour des profilés en acier rectilignes
(surface relative à partir de 20 m²/t)
CHF 18,20 à 23,40/m²

Economicité dans la charpente en acier
(coûts relatifs de protection contre la corrosion dans les classes de charge C3/C4)
CHF 0,42/m²/an

Le contenu de Duroclear

- Zingage à chaud par processus de bains selon EN 1461
Résistance de la couche: min. 55-85 µm
En pratique pour les charpentes en acier: env. 150-300 µm
- Travaux d'ajustement après le zingage (charpente en acier uniquement)
- FH revêtement en vernis incolore à une composante avec laque appropriée min. 15-25 µm
- Total Duroclear 1 couche min. 70-110 µm
- Vernis incolore polyuréthane à deux composantes min. 40 µm
- Total Duroclear à deux couches min. 95-125 µm



sans Duroclear

avec Duroclear

Veuillez consulter les tableaux actuels de comparaison des prix indicatifs (avec renseignements sur les mesures des bains des ateliers Galvaswiss).